

## FM EXPERTPRO 50/ P

Chariot de nettoyage compact FM ExpertPro 50/ P, adapté au nettoyage préconditionné. Module fermé et sécurisé pour seaux, compartiments d'élimination, appareils et détergents.



### Référence

1.321-008.0

### Caractéristiques techniques

|                        |          |                   |
|------------------------|----------|-------------------|
| Code EAN               |          | 4054278818511     |
| Programme              |          | ADVANCED          |
| Quantité               | pièce(s) | 1                 |
| Unité d'emballage      | pièce(s) | 1                 |
| Poids sans accessoires | kg       | 28,2              |
| Poids de l'emballage   | kg       | 36,5              |
| Dimensions (L × l × H) | mm       | 1051 × 564 × 1230 |
| Dimensions, emballé    | mm       | 1134 × 584 × 513  |

### Equipement

#### Collecte de déchets

■ Standard.




**FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets**

**Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène**

**Des freins sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente**

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ P

### 1.321-008.0



|  | Référence      | Descriptif  |   |
|--|----------------|---|---|
| <b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>             |                |   |   |
| <b>Disposal</b>                                  |                |   |   |
| Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l  | 1 2.855-268.0  | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.        | ■ |
| Support pour sac poubelle sans poignée           | 2 2.855-225.0  | Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.  | □ |
| Pédale pour Expert et ExpertPro                  | 3 2.855-242.0  | Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.   | □ |
| Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l | 4 2.855-267.0  | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets. | □ |
| Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l  | 5 2.855-269.0  | Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.       | □ |
| Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l  | 6 2.855-280.0  | Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.         | □ |
| Sac avec fermeture éclair rouge 120L             | 7 6.999-160.0  | Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Clean Liner Classic.   | □ |
| Sac avec fermeture éclair bleu 120L              | 8 6.999-161.0  |   | □ |
| <b>Storage</b>                                   |                |   |   |
| Couvercle, grand                                 | 9 2.855-231.0  | Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.  | ■ |
| Kit tiroir 16 l                                  | 10 2.855-234.0 | Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.                                   | ■ |
| FlexoTray  | 11 2.855-238.0 | Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.   | ■ |
| Seau multifonction 12 l                          | 12 2.855-239.0 | Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.             | ■ |
| Support de tiroir, ouvert                        | 13 2.855-245.0 | Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.                             | ■ |
| Seau 6 l   | 14 2.855-262.0 | Un petit seau d'une contenance de 6 l convient idéalement pour le nettoyage des surfaces.   | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ P

### 1.321-008.0




|                                      | Référence      | Descriptif   |   |
|--------------------------------------|----------------|--|---|
| <b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b> |                |  |   |
| <b>Storage</b>                       |                |  |   |
| Couvercle seau 12 l                  | 15 2.855-264.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.  | ■ |
| Porte, grande                        | 16 2.855-278.0 | Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage.  | ■ |
| Kit plateau                          | 17 2.855-291.0 | Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.  | ■ |
| Clip de couleur, bleu                | 18 2.855-294.0 | Le clip de couleur bleue peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.  | ■ |
| Clip de couleur, rouge               | 19 2.855-295.0 | Le clip de couleur rouge peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif.  | ■ |
| Couvercle, petit                     | 20 2.855-232.0 | Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.   | □ |
| Kit tiroir 8 l                       | 21 2.855-233.0 | Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.  | □ |
| Kit tiroir 31 l                      | 22 2.855-235.0 | Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.  | □ |
| FlexoBox                             | 23 2.855-237.0 | Le système pour bac basculant FlexoBox permet une prise ergonomique des textiles et peut être confortablement ouvert et fermé avec le pied.  | □ |
| Support de tiroir, fermé             | 24 2.855-246.0 | Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.                          | □ |
| Seau 15 l                            | 25 2.855-249.0 | Le grand seau d'une contenance de 15 l convient idéalement pour la méthode de nettoyage au seau.   | □ |
| Support pour seau multifonction      | 26 2.855-253.0 | Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins. | □ |
| Clé porte                            | 27 2.855-256.0 | Les portes du chariot de nettoyage FlexoMate peuvent être fermées à l'aide d'une clé pratique. Le contenu est ainsi protégé contre tout accès indésirable.   | □ |
| Clé pour couvercle                   | 28 2.855-257.0 | Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être fermé à l'aide d'une clé pratique. Le contenu peut ainsi être protégé contre tout accès indésirable.  | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ P

### 1.321-008.0



|  | Référence | Descriptif  |   |
|--|-----------|-------------|---|
| <b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>     |           |             |   |
| <b>Storage</b>                           |           |             |   |
| Couvercle seau 6 l                       | 29        | 2.855-265.0 | Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l. <input type="checkbox"/>   |
| Porte-documents porte                    | 30        | 2.855-270.0 | Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage. <input type="checkbox"/> |
| Porte, petite                            | 31        | 2.855-277.0 | Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat. <input type="checkbox"/>  |
| Clip de couleur, vert                    | 32        | 2.855-292.0 | Le clip de couleur verte peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif. <input type="checkbox"/>  |
| Clip de couleur, jaune                   | 33        | 2.855-293.0 | Le clip de couleur jaune peut être fixé sur tous les seaux et tiroirs FlexoMate et permet un codage couleur intuitif. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Fixation</b>                          |           |             |   |
| FlexoLink S                              | 34        | 2.855-255.0 | Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm. <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| FlexoLink XL                             | 35        | 2.855-261.0 | La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot. <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| Profilé de recouvrement                  | 36        | 2.855-266.0 | Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base. <input checked="" type="checkbox"/>                                      |
| Bâti de base pour Expert and ExpertPro C | 37        | 2.855-286.0 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Paroi latérale pour ExpertPro            | 38        | 2.855-290.0 | Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes. <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Barrette pour FlexoLink                  | 39        | 2.855-226.0 | La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage. <input type="checkbox"/>  |
| FlexoDock                                | 40        | 2.855-241.0 | Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau. <input type="checkbox"/>   |
| FlexoLink M                              | 41        | 2.855-254.0 | La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport. <input type="checkbox"/>  |
| Support presse d'essorage                | 42        | 2.855-260.0 | Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle. <input type="checkbox"/>   |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 50/ P 1.321-008.0



|  | Référence | Descriptif  |   |                                     |
|--|-----------|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>           |           |             |   |                                     |
| <b>Fixation</b>                                |           |             |   |                                     |
| Module d'extension à châssis de base repliable | 43        | 2.855-273.0 | Plaque de base repliable pour l'extension des variantes Expert et ExpertPro. Convient pour le système à double seau et les machines telles que T 9/1 Bp ou BR 30/1 C Bp.  | <input type="checkbox"/>            |
| Module d'extension du châssis de base          | 44        | 2.855-279.0 | La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 x seaux de 6 l ou 1 x seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp. | <input type="checkbox"/>            |
| Amortisseur couvercle, petit                   | 45        | 2.855-318.0 | Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.   | <input type="checkbox"/>            |
| Toolflex holder BR30/1                         | 46        | 2.855-319.0 | BR 30/1 Toolflex pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate.  | <input type="checkbox"/>            |
| Support de tablette pour FlexoMate             | 47        | 9.212-038.0 | Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Wheels</b>                                  |           |             |   |                                     |
| Roulette pivotante sans frein Std. D125        | 48        | 2.855-298.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Roulettes pivotantes avec frein Std. D125      | 49        | 2.855-299.0 | Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Très robustes et glissant sur les sols durs et les revêtements textiles.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Roulettes pivotantes sans frein Adv. D125      | 50        | 2.855-296.0 | Roulettes pivotantes sans frein Advanced d'un diamètre de 125 mm pour un comportement de poussée parfait.   | <input type="checkbox"/>            |
| Roulettes pivotantes avec frein Adv. D125      | 51        | 2.855-297.0 | Roulettes pivotantes avec frein Advanced d'un diamètre de 125 mm pour un comportement de poussée parfait et un stationnement sûr du chariot même sur des sols inclinés.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pare-chocs                                     | 52        | 2.855-300.0 | Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Push handles</b>                            |           |             |   |                                     |
| FlexoGrip                                      | 53        | 2.855-244.0 | La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Poignée de poussée Classic                     | 54        | 2.855-243.0 | Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.